

Ситовой анализатор ОСТАГОН 200CL

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ecp@nt-rt.ru || сайт: <https://endecotts.nt-rt.ru/>



Новый ситовой анализатор Octagon 200CL для точного, воспроизводимого и безошибочного отсева. Конкурирует с самыми совершенными ситовыми анализаторами в мире.

Специально для этого ситового анализатора было разработано несколько уникальных функций, в том числе контроль амплитуды "замкнутого контура" для максимальной воспроизводимости.


Octagon 200CL разработан для работы с SieveWare - новым программным обеспечением для легкой оценки и документирования процесса отсева.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

- | Контроль общей амплитуды по "замкнутому циклу" обеспечивает воспроизводимое рассевание
- | Цифровое управление для простой и надежной работы
- | Простая в использовании система зажима сит
- | Вмещает до 8 сит полной высоты диаметром 200 мм (8 дюймов)
- | Подходит для сухого и мокрого отсева
- | Трехмерное просеивающее движение обеспечивает высокую эффективность разделения материала и обеспечивает просеивание без блокировки ячеек сита
- | Полная совместимость с новым программным обеспечением для оценки и управления SieveWare через порт RS232
- | Нет зависимости от напряжения электросети
- | Нет механических движущихся частей
- | Компактный и портативный
- | Легко настраивается на максимальную эффективность
- | Соответствует требованиям AASHTO T 27

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон	20 мкм - 125 мм
Привод / просеивающее движение	электромагнитный, трёхмерное
Максимальное количество материала	3 кг
Максимальное количество сит	8 полной высоты / 16 половинной высоты (200 мм сита)
Задание амплитуды	0 - 3 мм цифровая настройка с шагом 0,1 мм регулировка амплитуды "замкнутый контур"
Задание скорости	3,000 об/мин при 50 Гц
Дисплей времени	цифровая установка времени 00:10 - 99:50 мин
Работа с интервалами	да (2 режима)
Возможность сухого отсева	да
Возможность мокрого отсева	да
Серийный интерфейс	да (RS-232)
Диаметр сит	100/200 мм 8"
Макс. высота колонны сит	до 450 мм
Зажимное устройство	быстросъемное зажимное устройство (в комплекте)
Модель	настольная модель
Степень защиты	IP 21
Электропитание	100-240В 50/60Гц
Тип электросети	1 - фазное
Ш x В x Д	418 x 232 x 435 мм
Вес нетто	~35 кг
Стандарты	CE



ИДЕАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К СИТОВЫМ АНАЛИЗАТОРАМ: SIEVEWARE

Для лучших результатов оценки и более эффективного использования.

- | Автоматическая регистрация, оценка и администрирование данных измерений.
- | Автоматическое определение и настройка общих аналитических весов
- | Комплексный экспорт данных

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ecp@nt-rt.ru || сайт: <https://endecotts.nt-rt.ru/>